



HTG911H

ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente d'uscita 2500 mA

Funzioni

Tensione di uscita regolata No

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita 24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite