



HW1W410FS

Interruttore aperto ACB non automatico HW1 1000A 4P fisso

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	1000 A
-------------------	--------

Corrente nominale ammissibile di breve durata I _{cn} t=1 s 220 - 240 V AC secondo IEC 60947-3	55 kA
--	-------

Corrente nominale ammissibile di breve durata I _{cn} t=1 s 380 - 415 V AC secondo IEC 60947-3	55 kA
--	-------

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U _i	1000 V
--	--------

Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	12000 V
--	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------