



HWX012HSA

Motore carica molle 48V AC 50/60Hz (MO) HW2/4/6

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 4,20 A

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione di isolamento nominale U_i 450 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp} 6000 V

Tensione di comando AC 48 - 48 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 70 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Funzioni

Con funzione auto-reset No