



HWX714HSA

Motore carica molle 200-250V DC (MO) HW2/4/6

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	1 A
-------------------	-----

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di isolamento nominale U_i	450 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V
Tensione di comando DC	200 - 250 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Funzioni

Con funzione auto-reset	No
-------------------------	----