



HXA025H

Contatto ausiliario X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15 0

Connettività

Tipo di connessione QuickConnect

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

Connessione

Tipo di contatto 1NC+1NO

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Potenza

Potenza dissipata totale 3 W

Equipaggiamento

Numero di contatti INV 1

Numero di contatti NC 0

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X