



HXC024H

Contatti Allarme Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15 3 A

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Connessione

Tipo di contatto 1NC+1NO

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Potenza

Potenza dissipata totale 3 W

Equipaggiamento

Numero di contatti INV 0

Numero di contatti NC 1

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X