



HXE011H

**Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 24 V Dc**

**Proprietà tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto 0,70 VA

**Protezione**

Grado di protezione IP IP4X

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

**Funzioni**

Ritardato No