



HXE011H

### Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 24 V Dc

#### Proprietà tecniche

##### Potenza

Assorbimento potenza di spunto 0,70 VA

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

##### Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

##### Funzioni

Ritardato No