



HXE040H

Comando A Motore Per H1000 24-48 V Dc

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	24 - 48 V

Frequenza

Frequenza	0 - 0 Hz
-----------	----------