



Barretta Di Cablaggio A Puntale Unipolare 100 A Lunghezza 24 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 100 A

Architettura

Numero di poli 1

Serie

Lunghezza 420 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso
Uimp 4000 V

Connessione

Sezione conduttore rigido 20 mm²

Tipo di connettore Sbarra di fase con pin

Numero di moduli

Numero di moduli 24

KB190C