



KB363A

Barretta Di Cablaggio Tripolare 63 A Lunghezza 12 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 63 A

Architettura

Numero di poli 3

Serie

Lunghezza 210 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso
Uimp 4000 V

Connessione

Sezione conduttore rigido 10 mm²

Tipo di connettore Sbarra di fase con pin

Numero di moduli

Numero di moduli 12