

24



Barretta Di Cablaggio A Puntale Tripolare 63 A Lunghezza 24 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Corrente	
Corrente nominale	63 A
Architettura	
Numero di poli	3
Serie	
Lunghezza	420 mm
Condizioni di impiego	
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Connessione	
Sezione conduttore rigido	10 mm²
Tipo di connettore	Sbarra di fase con pin
Numero di moduli	

KB363C