



KB363C

## Barretta Di Cablaggio A Puntale Tripolare 63 A Lunghezza 24 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 63 A

#### Architettura

Numero di poli 3

#### Serie

Lunghezza 420 mm

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
Uimp 4000 V

#### Connessione

Sezione conduttore rigido 10 mm<sup>2</sup>

Tipo di connettore Sbarra di fase con pin

#### Numero di moduli

Numero di moduli 24