



Barretta Di Cablaggio A Forcella Unipolare 100 A Lunghezza 57 M. Din (1 Metro)

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 100 A

Architettura

Numero di poli 1

Serie

Lunghezza 1000 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso
Uimp 4000 V

Connessione

Sezione conduttore rigido 20 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 57

KD190B