



Barretta Di Cablaggio A Forcella Tripolare 63 A Lunghezza 57 M. Din (1 Metro)

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 63 A

Architettura

Numero di poli 3

Serie

Lunghezza 1000 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso
Uimp 4500 V

Connessione

Sezione conduttore rigido 10 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 57

KDN363B