



KDN463B

### Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 63 A

##### Architettura

Numero di poli 4

##### Serie

Lunghezza 1000 mm

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
Uimp 4500 V

##### Connessione

Sezione conduttore rigido 10 mm<sup>2</sup>

Tipo di connettore Sbarra di fase con forcella

##### Numero di moduli

Numero di moduli 57