



MM504N



## Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.4-0.63 A 2.5 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	0,63 A
-------------------	--------

#### Serie

Altezza	140 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	75 mm

#### Architettura

Elemento di controllo/comando	Manopola corta
Numero di poli	3

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC60947-1	3
Tipo di tensione di alimentazione	AC

#### Connettività

Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliario	Terminale a vite
---	------------------

#### Equipaggiamento

PSigillabile	No
Con contatto ausiliario	No
Con protezione termica	Sì

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------