



MM504N



## Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.4-0.63 A 2.5 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 0,63 A

#### Serie

Altezza 140 mm

Larghezza 45 mm

Profondità 75 mm

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Manopola corta

Numero di poli 3

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
Uimp 6000 V

Categoria di sovratensione secondo IEC  
60947-1 3

Tipo di tensione di alimentazione AC

#### Connettività

Tipo di collegamento contatto di controllo e  
ausiliario Terminale a vite

#### Equipaggiamento

PSigillabile No

Con contatto ausiliario No

Con protezione termica Sì

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN