



**Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 2.5-4 A 2.5 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 4 A

**Serie**

Altezza 140 mm

Larghezza 45 mm

Profondità 75 mm

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Manopola corta

Numero di poli 3

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
Uimp 6000 V

Categoria di sovratensione secondo  
IEC60947-1 3

Tipo di tensione di alimentazione AC

**Connettività**

Tipo di collegamento contatto di controllo e  
ausiliario Terminale a vite

**Equipaggiamento**

PSigillabile No

Con contatto ausiliario No

Con protezione termica Sì

**Protezione**

Grado di protezione IP IP20

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN

MM508N