



MZ520N



Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 1 A

Numero di moduli

Numero di moduli 0,50

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 220 - 500 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione di isolamento nominale Ui 690 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 6000 V

Frequenza

Frequenza 40 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 1,30 - 1,30 Nm

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-2 3

Protezione dall'umidità dell'aria 95%/80 °C

Potenza

Potenza dissipata totale 0,04 W

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Adattatore per guida DIN

Serie

Larghezza 9 mm

Profondità 68 mm