



MZ522N

Contatto Aux. Segnalazione Guasto Per Salvam. 1 Na 3,5 A 230 V Ac 0.5 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 1 A

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di contatto 1NO

Sezione conduttore flessibile 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 2.5 mm²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 690 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Frequenza

Frequenza 40 - 60 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -25 - 80 °C

Durata

Numero di manovre 100000

Durata elettrica e numero di cicli 100000

Potenza

Potenza dissipata totale 0,01 W

Serie

Larghezza 9 mm

Profondità 68 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti INV 0

Numero di contatti NC 0

