



MZ529N

## Bobina Di Minima Tensione Per Salvamotori 400 V Ac 1 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Potenza

Assorbimento potenza di spunto 5 VA

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 55 °C

#### Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 400 - 400 V

Tensione di comando DC 0 - 0 V

Tensione di isolamento nominale  $U_i$  6000 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

#### Funzioni

Ritardato No

#### Serie

Larghezza 17,50 mm

Profondità 68 mm