



SN010

Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Serie

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Altezza 75 mm

Larghezza 43,75 mm

Profondità 61 mm

Materiali

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7044

finitura superficiale Opaco

Materiale Policarbonato (PC)

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Testo

Stampa Senza stampa