




SN010



**Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 50 Hz

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Serie**

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Altezza 75 mm

Larghezza 43,75 mm

Profondità 61 mm

**Materiali**

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7044

finitura superficiale Opaco

Materiale Policarbonato (PC)

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Testo**

Stampa Senza stampa