




SN010



## Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

#### Protezione

Grado di protezione IP IP20

#### Serie

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Altezza 75 mm

Larghezza 43,75 mm

Profondità 61 mm

#### Materiali

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7044

finitura superficiale Opaco

Materiale Policarbonato (PC)

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

#### Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

#### Numero di moduli

Numero di moduli 2

#### Testo

Stampa Senza stampa