



SP120

Spd Tipo 1 1 Polo 50 Ka 10-350 Micros. Protezione Neutro Sistemi Tn-S 2 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN, TT

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T1

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Serie

Larghezza 36 mm