



SP320

**Spd Tipo 1 3 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Fase Sistemi Tt - Tn 4 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete TN, TT

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto No

**Normative**

Classe di requisiti IEC61643 T1

**Numero di moduli**

Numero di moduli 3

**Protezione**

Grado di protezione IP IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

**Serie**

Larghezza 72 mm