



SPN080

Cartuccia Di Ricambio 25 Ka Per Spd Tipo 1 Combinato Per Spn8Xxx

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TT, TN

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T1, T2

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 60 °C

Serie

Altezza 46,6 mm

Larghezza 35,5 mm

Profondità 59,4 mm

Controlli e indicatori

Spia luminosa Ottico