



SPN080

## Cartuccia Di Ricambio 25 Ka Per Spd Tipo 1 Combinato Per Spn8Xxx

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente impulsiva di fulmine Iimp (10/350 μs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

#### Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TT, TN
--------------	--------

#### Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

#### Normative

Classe di requisiti IEC61643	T1, T2
------------------------------	--------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 60 °C
-------------------------	-------------

#### Serie

Altezza	46,6 mm
Larghezza	35,5 mm
Profondità	59,4 mm

#### Controlli e indicatori

Spia luminosa	Ottico
---------------	--------