



SPN080N

Cartuccia Di Ricambio Di Neutro 100 Ka Per Spd Spn802 - Spn802R

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente impulsiva di fulmine Iimp (10/350 μs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN
--------------	----

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

Normative

Classe di requisiti IEC61643	T1, T2
------------------------------	--------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	113,4 mm
Larghezza	35,5 mm
Profondità	64,2 mm

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Ottico
---------------	--------