



SPN802

Spd Tipo 1 Combinato 4 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tt

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TT, TN-S

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T1, T2

Numero di moduli

Numero di moduli 8

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 60 °C

Serie

Altezza 95,2 mm

Larghezza 142,4 mm

Profondità 67 mm

Controlli e indicatori

Spia luminosa Indicatore della durata utile