



SPN802

### Spd Tipo 1 Combinato 4 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tt

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Scarico massimo (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

##### Sistema di alimentazione

Tipo di rete TT, TN-S

##### Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

##### Normative

Classe di requisiti IEC 61643 T1, T2

##### Numero di moduli

Numero di moduli 8

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 60 °C

##### Serie

Altezza 95,2 mm

Larghezza 142,4 mm

Profondità 67 mm

##### Controlli e indicatori

Spia luminosa Indicatore della durata utile