



SPV025E

Cartuccia Di Ricambio Per Terra Per Spd Fotovoltaico Spv325 25 Ka 1 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Condizioni di impiego

Tensione massima continuativa U_c secondo IEC61643-1 1000 V

Livello di protezione della tensione U_p in accordo con la norma IEC61643-1 4 kV

Corrente

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Serie

Altezza 52,40 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 43,40 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete DC

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Connesione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 25 - 25 mm²

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 35 - 35 mm²

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz