



SRT00805A

**Trasf. di Corrente apribile SC1 080/5A 0,7VA Classe 3 ø18,5mm Lungh. cavo 1,5m**

**Proprietà tecniche**

**Attributi di identificazione specifici per la protezione**

Tipo di filtro prodotto Trasformatore di corrente a nucleo apribile

**Funzioni**

Classe di precisione 3

**Potenza**

Potenza 0,70 VA

Potenza dissipata totale 1,63 W

**Serie**

Diametro di apertura 18,50 mm

Altezza 72,70 mm

Larghezza 44,50 mm

Profondità 62,20 mm

Altezza di apertura 11 mm

Larghezza dell'apertura 18,50 mm

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui 3000 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -20 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 70 °C

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Corrente**

Corrente massima primario 80 A

Intensità massima del secondario 5 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN, Piastra di montaggio