



ST314



## Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'uscita	12 - 24 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V

#### Potenza

Potenza assorbita VA	40 VA
----------------------	-------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	6 mm <sup>2</sup>

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

#### Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	58 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Protezione termica	Sì

#### Equipaggiamento

Protetto contro i cortocircuiti	Sì
Interruttore di accensione/spengimento	No