

Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 3 Can On/Off + Contatto Diretto 16A - Incasso

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
Ciclo di lavoro minimo	60 s

Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
----------------------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Dotazione

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	12 mA
--	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-----------	---

Testo

Modalità di esercizio	Modalità di funzionamento: automatica, semiautomatica, test
-----------------------	---

Funzione	Collegamento di più sensori per l'espansione del campo di rilevazione
----------	---

Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto
-------------------	---

TCC520E