



TCC520E



**Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 3 Can On/Off + Contatto Diretto 16A - Incasso**

#### Proprietà tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
Ciclo di lavoro minimo	60 s

##### Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
----------------------------------	-------------

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

##### Dotazione

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

##### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	12 mA
--	-------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

##### Materiali

Materiale	Acrilnitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-----------	--

##### Testo

Modalità di esercizio	Modalità di funzionamento: automatica, semiautomatica, test
-----------------------	---

Funzione	Collegamento di più sensori per l'espansione del campo di rilevazione
----------	---

Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto
-------------------	---