



TCC530E

**IP41**

**Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso**

#### Proprietà tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
Ciclo di lavoro minimo	5 s

#### Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
----------------------------------	-------------

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

#### Dotazione

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

#### Materiali

Materiale	Acronitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-----------	---

#### Testo

Funzione	Funzioni, ad es., commutazione, regolazione luce, scenari di luce, comando forzato, Con 2 raccolte di zona indipendenti, Collegamento di più sensori per l'espansione del campo di rilevazione
Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto