



TGA200



Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente d'uscita 1000 mA

Funzioni

Tensione di uscita regolata Sì

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0,20 W

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita 24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 45 °C