



TRC321B



INT. CREPUSCOLARE RF 1 IN TAPPARELLE QL

Proprietà tecniche

Architettura

Sistema bus Radiofrequenza

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy, quicklink

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 1

Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie Sì

Con controllo HVAC No

Frequenza

Frequenza di trasmissione 868 - 868 MHz

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm 0

Illuminazione

Controllo LED Sì

Materiali

Colore Bianco polare

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 50 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 3 - 3 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua