

Mod. Tapp./Venez. Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A Ac1 - 230Vac Ip55 Parete Est.

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale No

Materiali

Colore Bianco

Corrente

Corrente nominale 10 A

Max. corrente di commutazione 10 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari,
Funzione ripetitore per aumentare la portata radio,
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

TRE221