



TRE400



IP55



Modulo Radio KNX Quicklink - 1 Ingr + 1 Uscita On/Off 10A Ac1 230V - Ip55 Parete

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Carico C	No
Numero di canali	1
Numero di uscite	1
Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Transmitter duty cycle	1 %

Architettura

Numero di uscite di persiane/tapparelle	0
---	---

Connettività

Con sistema bus radio frequenza	Sì
Categoria ricevitore	2
Protocollo radio	Radio KNX

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione d'ingresso	5 - 5 V

Frequenza

Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz
-----------------------------	---------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	1500 - 1500 W
----------------------------------	---------------

Serie

Altezza	35 mm
Larghezza	85 mm
Lunghezza	150 mm

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Serracavo	Con piastra di montaggio e cavo antistrappo

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
Corrente	
Corrente di commutazione	10 A
Numero di circuiti di ingresso	1
Corrente nominale	10 A