



**Modulo Radio KNX Quicklink - 1 Ingr + 1 Uscita On/Off 10A Ac1 230V - Ip55 Parete**

**Proprietà tecniche**

**Equipaggiamento**

|   |     |
|---|-----|
| Carico C                                  | No  |
| Numero di canali                          | 1   |
| Numero di uscite                          | 1   |
| Con interruttore per commutazione manuale | Sì  |
| Transmitter duty cycle                    | 1 % |

**Architettura**

|   |   |
|---|---|
| Numero di uscite di persiane/tapparelle | 0 |
|---|---|

**Connettività**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Con sistema bus radio frequenza | Sì        |
| Categoria ricevitore            | 2         |
| Protocollo radio                | Radio KNX |

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

**Condizioni di impiego**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
| Tensione d'ingresso  | 5 - 5 V     |

**Frequenza**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Radiofrequenza di ricezione | 868,30 - 868,30 MHz |
|-----------------------------|---------------------|

**Installazione, montaggio**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------|--------------------|

**Potenza**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Potenza lampada ad incandescenza | 1500 - 1500 W |
|----------------------------------|---------------|


**Serie**

|           |        |
|-----------|--------|
| Altezza   | 35 mm  |
| Larghezza | 85 mm  |
| Lunghezza | 150 mm |

**Testo**

|           |   |
|-----------|---|
| Funzione  | Funzioni supplementari semplici: +6 scenari,<br>Funzione ripetitore per aumentare la portata radio,<br>Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica) |
| Serracavo | Con piastra di montaggio e cavo antistrappo   |

TRE400



|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di connessione            | Con morsetti a sollevamento a vite    |
| Tipo di montaggio              | Per incasso dietro inserti da incasso |
| <b>Corrente</b>                |                                       |
| Corrente di commutazione       | 10 A                                  |
| Numero di circuiti di ingresso | 1                                     |
| Corrente nominale              | 10 A                                  |