



TRE520



**IP55**

**Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Pile - Bianco - Parete**

#### Proprietà tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
Ciclo di lavoro minimo	30 s

#### Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,50 - 2,50 m
----------------------------------	---------------

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX	Sì
---------------------------	----

#### Dotazione

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

#### Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

#### Materiali

Materiale	Acilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-----------	--

#### Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	--

Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore
-------------------	--