



TRE530



**IP55**

**Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Solare - Bianco - Parete**

#### Proprietà tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy, quicklink

Ciclo di lavoro minimo 30 s

#### Serie

Altezza di montaggio consigliata 2,50 - 2,50 m

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

#### Dotazione

Collegamento bus integrato Sì

#### Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile 5 - 1000 lx

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 55 °C

#### Materiali

Materiale Acrilnitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)

#### Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di montaggio Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore