



TRE600



**IP55**



**Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco**

**Proprietà tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy, quicklink
Ciclo di lavoro minimo	30 s

**Serie**

Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 4,0 m
----------------------------------	-------------

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX	Sì
---------------------------	----

**Dotazione**

Collegamento bus integrato	Sì
----------------------------	----

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Rilevazione**

Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °
--------------------------------	-----------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-20 - 45 °C
-------------------------	-------------

**Materiali**

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-----------	---

**Testo**

Funzione	Preavviso di disattivazione sui dimmer per illuminazione, Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimento/assenza di movimento, Con funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'attivazione per 2 ore, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per installazione a muro, Montaggio di collegamento Plug + Play