




TRM692G



IK04

IP20

micromodulo RF KNX Quicklink inc. 2 In + 1 Out veneziane 3 A alim. 230V AC

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Materiali

Colore Grigio chiaro

Corrente

Max. corrente di commutazione 3 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 1.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite