



TRM692G



**IK04 IP20**

**micromodulo RF KNX Quicklink inc. 2 In + 1 Out veneziane 3 A alim. 230V AC**

**Proprietà tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata quicklink

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX Sì

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale Sì

**Materiali**

Colore Grigio chiaro

**Corrente**

Max. corrente di commutazione 3 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Testo**

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite