




TRM692G



**micromodulo RF KNX Quicklink inc. 2 In + 1 Out veneziane 3 A alim. 230V AC**

### Proprietà tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

#### Materiali

Colore Grigio chiaro

#### Corrente

Max. corrente di commutazione 3 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite