



TRM694G



IK04 IP20

micromodulo RF KNX Quicklink incasso 2 In + 1 Out SELV 3 A AC1 alim. 230 V AC

Proprietà tecniche

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy, quicklink
---------------------------------------	----------------------

Serie

Profondità	20 mm
Profondità di installazione	40 mm

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

Corrente

Corrente nominale	4 A
-------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	920 W
------------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
